


品番：EA997KL-41

品名：250mm 工業用カートリッジ フィルター(0.5  $\mu$ m)



販売価格	1,120円(税抜) / 1,232円(税込)		
カタログ価格	1,120円(税抜) / 1,232円(税込)		
在庫数	最新在庫: 23 (2026/06/28 16:34現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1072ページ		



## 仕様

メーカー	アイオン (AION)	型番	FD-S05
用途	水系、塗料、化学工業、製薬分野等のろ過用途	使用最高温度	60°C
ろ過精度	0.5 $\mu$ m	初期精度	2 $\mu$ m
耐圧	0.4MPa	標準流量	水: 14L/min
全長	250mm	重量	160g
入数	1本	公称寸法	外径: $\phi$ 65mm 内径: $\phi$ 30mm
材質	ポリプロピレン、ポリエチレン	交換差圧(推奨)	$\Delta$ P(差圧)=0.20MPa

不織布と熱成型体の二層構造で幅広い異物の除去に対応。

素材洗浄も行われているのでクリーン度が高いフィルターです。

コアレスで低圧損・高流量なフィルターです。

フィルター素材は、全て洗浄加工されており、界面活性剤等の流出・泡立ちがありません。

濾材の脱落がありません。

素材はすべてFDA規格に対応しています。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.