


品番：EA997MA-14

品名：145-160mm 丸型ガラリ(ステンレス製)



販売価格	2,180円(税抜) / 2,398円(税込)		
カタログ価格	2,180円(税抜) / 2,398円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/05/04 12:12現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0039ページ		



仕様

メーカー	宇佐美工業	型番	UK-SSN150S-DK
適用パイプ(内径)	145~160mm	水止高さ	50mm
相当開口面積	57.90cm ²	換気扇面積	69.1cm ² (有効面積)
材質	SUS304	仕上	電解研磨処理
外壁用 自然給排気口			
防虫網(12メッシュ)付			
溶接組立式			
内向きガラリの為、施工位置が低い場合でも安全です。			

代替品

	品番 EA997MA-150 コメント
--	------------------------

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

