

品番：EA997MB-200

品名：197-217mm 丸型ガラリ(防火ダンパー・フード付/SUS



販売価格	12,700円(税抜)／13,970円(税込)		
カタログ価格	12,700円(税抜)／13,970円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2024/05/22 05:13現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



仕様

メーカー	宇佐美工業	型番	UK-GN200SHD-HL
外壁用			
自然給排気口			
材質	本体・防虫網:SUS304、フード:SUS316	仕上	ヘアーライン
防虫網(12メッシュ)付			
換気量を損なうことなく、雨、雪の侵入を防ぐフード付のガラリです。			
適合パイプ径	197~217mm		
防火ダンパー付			
温度ヒューズ	72℃		

代替品

	品番	EA997MB-200A
	コメント	変更点:表面仕上げ(色)のみ

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.