



品番：EA997MC-10

品名：97-111mm U型ガラリ(フード付/SUS)



販売価格	1,680円(税抜)／1,848円(税込)		
カタログ価格	1,680円(税抜)／1,848円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/03/11 10:57現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0039ページ		



カタログ訂正 25/12/23 誤:特定防火設備該当品、正:特定防火設備該当品ではありません。(9025 No.56,57)

仕様

メーカー	宇佐美工業	型番	UK-UGEN100S-HL
適合パイプ(内径)	97～111mm	水止め高さ	22mm
相当開口面積	27.56cm ²	材質	ステンレス(SUS304)
仕上げ	ヘアーライン		
外壁用 自然給排気口			
溶接組立式			
防虫網(12メッシュ)付			
防火ダンパー無しタイプ			
自然給排気口を被う深型フードで、強風時の雨水の浸入を軽減します。			

代替品

	品番 コメント	EA997MC-100
--	------------	-------------

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.