





品番：EA997MC-100

品名：98-111mm U型ガラリ(防火ダンパー・フード付/SUS)



販売価格	2,940円(税抜) / 3,234円(税込)		
カタログ価格	2,940円(税抜) / 3,234円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/05/20 12:32現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0039ページ		



カタログ訂正

25/12/23 誤: 特定防火設備該当品、正: 特定防火設備該当品ではありません。(9025 No.56,57)

仕様

メーカー	宇佐美工業	型番	UK-UGEN100SHD-HL
適合パイプ(内径)	98~111mm	水止め高さ	22mm
相当開口面積	25.38cm ²	有効換気面積	25.0cm ²
材質	・本体、ガラリ、水切板、フード、ダンパー羽根、防虫網:SUS304 ・温度ヒューズ:銅製	仕上げ	ヘアライン
外壁用 自然給排気口			
溶接組立式			
防虫網(12メッシュ)付			
温度ヒューズ付(72℃/回転式/平型)			
自然給排気口を被う深型フードで、強風時の雨水の浸入を軽減します。			
火災等によって温度が72℃以上になると、温度ヒューズの連動により、自動的にダンパーの蓋が閉鎖する仕組みです。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

