



品番：EA997MC-150

品名：146-160mm U型ガラリ(防火ダンパー・フード付/SUS)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 4,760円(税抜) / 5,236円(税込) | | |
| カタログ価格 | 4,760円(税抜) / 5,236円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 2 (2026/03/11 12:17現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0039ページ | | |



カタログ訂正 25/12/23 適用パイプ(内径)の訂正。正:146~160mm、特定防火設備該当品ではありません。(9025 No.56,57)

仕様

| | | | |
|--|---|--------|---------------------|
| メーカー | 宇佐美工業 | 型番 | UK-UGEN150SHD-HL |
| 適合パイプ(内径) | 146~160mm | 水止め高さ | 50mm |
| 相当開口面積 | 46.06cm ² | 有効換気面積 | 54.5cm ² |
| 材質 | ・本体、ガラリ、水切板、フード、ダンパー羽根、防虫網:SUS304 ・温度ヒューズ:銅製 | 仕上げ | ヘアライン |
| 外壁用 自然給排気口 | | | |
| 溶接組立式 | | | |
| 防虫網(12メッシュ)付 | | | |
| 温度ヒューズ付(72℃/回転式/平型) | | | |
| 自然給排気口を被う深型フードで、強風時の雨水の浸入を軽減します。 | | | |
| 火災等によって温度が72℃以上になると、温度ヒューズの連動により、自動的にダンパーの蓋が閉鎖する仕組みです。 | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

