

品番：EA997ME-22

品名：145-160mm フラット型がリ(強制給排気口用/フット)




| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 3,860円(税抜) / 4,246円(税込) | | |
| カタログ価格 | 3,860円(税抜) / 4,246円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 2 (2026/06/10 21:41現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0039ページ | | |



仕様

| | | | |
|---------------|-----------|--------|----------------------|
| メーカー | 宇佐美工業 | 型番 | UK-FZV150S-MG |
| 適用パイプ内径 | 145~160mm | 相当開口面積 | 69.47cm ² |
| 材質 | SUS304 | 仕上 | メタリックグレー塗装 |
| 外壁用 強制給排気口 | | | |
| 溶接組立式 | | | |
| 丸形のフラットカバータイプ | | | |

代替品

| | |
|--|-----------------------|
|  | 品番 EA997ME-12 コメント |
|--|-----------------------|

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.