



品番：EA997NC-25

品名：25mmx10m/3mm厚 断熱粘着テープ(エアロテフ°)



販売価格	1,950円(税抜) / 2,145円(税込)		
カタログ価格	1,950円(税抜) / 2,145円(税込)		
在庫数	最新在庫: 52 (2026/06/25 12:57現在)		
商品入数	1	販売単位	巻
カタログページ	0033ページ		



仕様

幅(mm)	25	長さ(m)	10
厚さ(mm)	3	適応温度範囲	-29~93℃
材質	本体:EPDM合成ゴム(エラストマー) 粘着材:アクリル系	入数	1巻

高温パイプの熱の損失を防止し、冷媒、冷凍パイプの結露を防ぎます。表面が特殊コーティングされているため長寿命です。

どんな金属にもしっかりと接着してはがれません。フレキシブルなパイプにも、最適な粘着力で取り付けが容易です。

耐候性・耐紫外線性、耐湿性・防カビ性、耐火性・低発煙性、耐酸・アルカリ性、柔軟性を有しています。

屋外での使用にもバツグンの耐久力で使用できます。

<使用方法>

- 1.パイプ・バルブ部品をきれいにしてください。
- 2.水分、油、埃、錆を完全に落としてください。
- 3.テープの紙をはがしながらパイプや部品に螺旋状に巻いてください。
- 4.強く押えてください。テープを伸ばさないでください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.