


品番 : EA997RA-43

品名 : 1.2x 10m/3.0mm ゴムマット(筋入・緑)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 79,100円(税抜)／87,010円(税込) | | |
| カタログ価格 | 79,100円(税抜)／87,010円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/02/15 21:28現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 |
| カタログページ | 1420ページ | | |



仕様

| | | | |
|------|------|-----|--------------|
| メーカー | テラモト | 型番 | MR-142-081-1 |
| 材質 | 合成ゴム | サイズ | 1.2×10m |
| 厚み | 約3mm | 重量 | 45kg |
| カラー | 緑 | | |

弾力性に富み、安全性の高いゴムマットです。

広範囲に敷き詰められるランナータイプ

太陽光線により変色する場合があります。

納入時には荷下ろし介助者が必要です。

防炎番号: ET 790065

防滑性

塩ビ不使用

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.