


品番：EA997RB-70

品名：0.9x 20m/7.0mm 吸収クッションマット(水・油)



販売価格	44,500円(税抜) / 48,950円(税込)		
カタログ価格	44,500円(税抜) / 48,950円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/08/12 22:04現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	2079ページ		



優れたクッション性と吸油性能を両立させ、長尺タイプで用途に合った長さにカットできる吸油マット

仕様

メーカー	テラモト	型番	MR-939-210-0
サイズ	90cm×20m	厚み	7mm
重量	約13kg	材質	ポリプロピレン
給油量	最大約100L(1本あたり)		

卓越した吸油性能と豊かなクッション性を兼ね備えた吸油マット

疲労軽減・足元の冷え防止

7mm厚の豊かなクッション性で作業時の底冷えはもちろん立ち仕事における足腰の疲労を軽減し作業効率を向上させます。

マット表面は食いつきの良い樹脂加工により、スリップを防止し、靴底の汚れも落とします。

広範囲に敷き詰められるランナータイプ

用途に合った長さにカットできます。

床にこぼれた油も靴底についた油も吸収します。

使い切り&両面吸油

油専用の使い切りタイプで、汚れたら取り替えるだけ。床にこぼれた油も靴底に付いた油も吸収します。

油汚れが目立ちにくいカラーです。

塩ビ不使用

※樹脂化加工された固い面を表面にしてご使用ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.