




品番：EA997RE-102A

品名：200x100x3.0mm 半導電ゲルシート(ウレタン)



販売価格	2,500円(税抜) / 2,750円(税込)		
カタログ価格	2,500円(税抜) / 2,750円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/04/13 03:32現在)		
商品入数	1	販売単位	枚
カタログページ	0697ページ0703ページ		



仕様

メーカー	エクシール	型番	ES00-19015
サイズ(mm)	200×100	厚み(mm)	3
材質	ポリウレタン	硬度	アスカーC30
表面抵抗値	10 ⁸ Ω	色	黒

ウレタンゲルの力でほこりを転写・吸着する粘着シートです。

ゲルクリーナーペン転写用粘着ベース(旧EA109DL-20)の転写シートとしても使用できます。

表面抵抗値10⁸Ωの半導電性のあるウレタンゲルシートです。

小さなローラーのほこり除去に最適な小さいサイズです。

静電気を嫌うエリアでも使用可能です。

硬度30の半導電ゲルシートです。

ウレタンゲルの自己粘着性で手袋や部品のほこりを除去します。粘着材を使っていないため、糊移りの心配がありません。

汚れて粘着力が落ちてきたときは水で洗い流していただくことで粘着力が復元し、繰り返しご使用いただけます。

【使用方法】

ほこりを取り除きたいものをシートに軽く押し当てます。

半導電ゲルローラーのほこりを転写する場合は、汚れたローラーをシートの上で転がしてください。

ゲルクリーナーペンの汚れを転写する場合は、ペン先を引きずらずにパッティング(軽くポンポン押し当てる)してください。

※洗う頻度、使用方法によって劣化する場合があります。

※軟質塩ビ、可塑剤の多く含まれている材料へのご使用はお避けください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.