

品番：EA997RH-134

品名：900x1500mm 玄関マット(グレー)



販売価格	27,700円(税抜) / 30,470円(税込)		
カタログ価格	27,700円(税抜) / 30,470円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/09 19:06現在)		
商品入数	1	販売単位	枚
カタログページ	2030ページ		



高級感を醸し出すパイルに優れた耐久性・除塵性能を兼ね備えたエントランスマット

仕様

メーカー	テラモト	型番	MR-044-746-5
サイズ(mm)	900×1500	厚み(mm)	7(パイル5、ベース2)
カラー	グレー	材質	表面: ナイロン(原着B.C.F.ナイロン、他) 裏面: 軟質塩化ビニール
重量(kg)	5.7		

色あせしにくく、ヘタりにくい。

優れた除塵性能、強靱なパイルとクッション性があり、導電繊維混入によりイヤな静電気の発生を抑えます。

お手入れはカンタンです。

クリンプ(ちぢれ)状のパイル系を使用することで、靴底のブラッシング性はもちろんのこと、ヘタりにくく、クッション性、耐摩耗性などの特性をより一層向上させています。

一般敷物のパイル系に比べ、約3~4倍の太さがあり、腰が強く強靱な原着B.C.F.ナイロンを使用しています。

パイルは豊かなクッション性で、じゅうたんを思わせるソフトな踏み心地です。

マット表面に付着した砂やゴミは掃除機などで簡単に取り除くことができます。

色落ち、色褪せがしにくいので、繊維についた汚れはデッキブラシを使った水洗いも可能です。

車いすや台車の移動もスムーズ

防災仕様

防災番号:EN 090102

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.