


品番：EA997RH-41A

品名：500x 600mm 業務用クッションマット(緑)

	販売価格	6,500円(税抜)／7,150円(税込)		
	カタログ価格	6,500円(税抜)／7,150円(税込)		
	在庫数	最新在庫: 1 (2025/10/03 08:23現在)		
	商品入数	1	販売単位	枚
	カタログページ	2080ページ		



仕様

メーカー	テラモト	型番	MR-062-522-1
用途	底冷えのする場所や立ち仕事の足元などに	カラー	グリーン
サイズ	500×600mm	材質	塩化ビニール
厚み	約9mm	重量	約0.9kg
優れたクッション性と保温性で、足元の冷えと疲労を軽減します。			
つまずきや引っかかりを防止する傾斜ふち加工をしています。			
滑り止め、疲労防止			
塩化ビニールを発泡させスポンジ状にしたクッション性のあるマットで立ち仕事などでの足下の疲労を軽減します。			
ベースに使用しているPVC発泡シートは断熱性に優れているので、床からの冷えを効果的に防ぎます。			
入数は1枚入りです。			
ロットによりサイズ誤差、硬さや色に若干のバラツキがあります。			
温度変化により伸縮する場合があります。ご了承ください。			
塩化ビニール樹脂製の床、表面塗装やワックスした床へのご使用は避けてください。 床が変色したり塗装がはがれたりする恐れがあります。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.