






品番：EA997RH-85

品名：900x1500mm 玄関マット(緑)



販売価格	17,500円(税抜) / 19,250円(税込)		
カタログ価格	17,500円(税抜) / 19,250円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/27 17:41現在)		
商品入数	1	販売単位	枚
カタログページ	2030ページ		



**B.C.F.ナイロン**  
これは、(株)エスコが独自に開発したナイロン100%の繊維で、  
繊維の断面が特殊な形状をしており、繊維同士が絡み合っ

**軟質塩化ビニール(PVC)**  
裏面に採用している塩化ビニールは、柔軟性と耐久性に優れ、  
滑り止め効果も発揮します。

## 仕様

メーカー	テラモト	型番	MR-034-246-1
用途	屋内のエントランス、通路などに	材質	表面:ナイロン100%(B.C.F.ナイロン)、裏面:軟質塩化ビニール
厚み	8mm(パイル6mm・ベース2mm)	カラー	グリーン
サイズ	900×1500mm		

裏面は水分を通しません。

除塵性にすぐれたスタンダードなマット

防災番号:EO 020321

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.