

品番：EA997RY-101

品名：450x 750mm 疲労軽減マット(穴なし)

|         |                              |      |   |  |
|---------|------------------------------|------|---|--|
| 販売価格    | 6,390円(税抜)／7,029円(税込)        |      |   |  |
| カタログ価格  | 6,390円(税抜)／7,029円(税込)        |      |   |  |
| 在庫数     | 最新在庫: 5 (2026/03/17 12:24現在) |      |   |  |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 枚 |  |
| カタログページ | 2032ページ                      |      |   |  |



仕様

|      |                                                    |      |                      |
|------|----------------------------------------------------|------|----------------------|
| メーカー | カーボーイ                                              | 型番   | AM-01                |
| 商品名  | 足腰マット 穴なし                                          | サイズ  | 450×750mm            |
| 厚み   | 約17mm                                              | 材質   | NBR、ポリウレタン           |
| 重量   | 約750g                                              | カラー  | ブラック                 |
| 引張強度 | 11kg/cm <sup>2</sup>                               | 引裂強度 | 4.1kg/m <sup>2</sup> |
| 硬度   | 8°～15°                                             | 耐熱性  | 1分以内200℃             |
| セル構造 | クローズ                                               | 耐候性  | 良                    |
| 用途   | 立ち作業現場の疲労感軽減。<br>製品落下の衝撃保護。<br>床からの冷気を遮断、足の底冷え防止に。 |      |                      |

穴なしタイプ

床面保護や工具置きに最適です。

体圧を効果的に吸収・分散し、立ち作業の疲労を軽減します。

エンボス加工で滑り止めの効果アップしました。

耐油、耐水仕様で、吸水率1%以下です。

引張強度が強く、熱安定性にも優れます。

つまずき防止のための傾斜45°エッジカッティング

切断切粉に強いです。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.