

品番：EA997WC-11

品名：300x300x0.075mm 耐熱ガラスクロスファブリック(PTFE)



販売価格	2,000円(税抜) / 2,200円(税込)		
カタログ価格	2,000円(税抜) / 2,200円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/06/23 13:11現在)		
商品入数	1	販売単位	枚
カタログページ	1451ページ		



#### 仕様

サイズ(mm)	300×300	厚み(mm)	0.075
材質	PTFE焼成品	用途	ヒートシール時の離型シート、調理時のクッキングシート、搬送用ベルト基材
使用温度範囲	-180~260℃	質量	130g/m <sup>2</sup>
引張強さ	縦: 150N/10mm 横: 130N/10mm	引裂強さ	縦: 7N 横: 5N
破壊電圧	3.8kV	体積抵抗率	10 <sup>14</sup> Ω-cm
表面抵抗率	10 <sup>14</sup> Ω		

非粘着性、滑り性、耐熱性、電気絶縁性、耐薬品性に優れています。

表面の凹凸も適度に有しています。

食品衛生法(平成30年法律第46号)器具及び容器包装の適合性を有しています。(2020年3月現在)

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.