品番: EA997WC-31

品名:300x300x0.115mm 耐熱ガラスクロスファブリック(PTFE)



販売価格	<b>2,680円</b> (税抜)/ 2,948円(税込)				
カタログ価 格	2,680円(税抜)/2,948円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>1</b> (2025/11/11 20:33現在)				
商品入数	1	販売単位	枚		
カタログページ	1501ページ				





## 仕様

サイズ(mm)	300×300	厚み(mm)	0.115
材質	PTFE焼成品	用途	ヒートシール時の離型シート、調理時のクッキングシート、搬送用ベルト基材
使用温度範囲	−180~260°C	質量	230g/ m²
引張強さ	縦:280N/10mm 横:250N/10mm	引裂強さ	縦:9N 横:9N
破壊電圧	4.4kV	体積抵抗率	10^15Ω-cm
表面抵抗率	10^14Ω		

非粘着性、滑り性、耐熱性、電気絶縁性、耐薬品性に優れています。

表面の凹凸も適度に有しています。

食品衛生法(平成30年法律第46号)器具及び容器包装の適合性を有しています。(2020年3月現在)

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.