

品番：EA997WC-61

品名：300x300x 0.33mm 耐熱ガラスクロスファブリック(PTFE)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 5,750円(税抜) / 6,325円(税込) | | |
| カタログ価格 | 5,750円(税抜) / 6,325円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 7 (2026/04/26 00:15現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 |
| カタログページ | 1451ページ | | |



仕様

| | | | |
|---------|------------------------------|--------|-------------------------------------|
| サイズ(mm) | 300×300 | 厚み(mm) | 0.330 |
| 材質 | PTFE焼成品 | 用途 | ヒートシール時の離型シート、調理時のクッキングシート、搬送用ベルト基材 |
| 使用温度範囲 | -180~260℃ | 質量 | 485g/㎡ |
| 引張強さ | 縦: 710N/10mm 横: 540N/10mm | 引裂強さ | 縦: 80N 横: 65N |
| 破壊電圧 | 5.1kV | 体積抵抗率 | 10 ¹⁴ Ω-cm |
| 表面抵抗率 | 10 ¹⁴ Ω | | |

非粘着性、滑り性、耐熱性、電気絶縁性、耐薬品性に優れています。

表面の凹凸も適度に有しています。

食品衛生法(平成30年法律第46号)器具及び容器包装の適合性を有しています。(2020年3月現在)

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.