



品番 : EA997XD-178

品名 : 300x 300x 30mm 低反発ウレタンクッション(5枚)



販売価格	9,150円(税抜) / 10,065円(税込)		
カタログ価格	9,150円(税抜) / 10,065円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/08 22:07現在)		
商品入数	5	販売単位	pk
カタログページ	1420ページ		



材質:発泡ウレタンフォーム

■特長表	
使用温度: 0℃~+60℃	
耐燃性 △	感圧発性 ○
耐油性 ×	耐摩耗性 ○
耐水性 ○	耐薬液性 ×
耐老化性 ×	耐オゾン性 ×
耐塩化性 ×	耐酸化性 △



仕様

サイズ(mm)	300×300	厚み(mm)	30
入数	5枚	材質	発泡ウレタンフォーム
使用温度	0~60℃	発泡倍率	35倍
防音・防振・クッション性が抜群で包み込むように衝撃を吸収			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.