



品番：EA997XD-266

品名：100x1000x 5mm 天然ゴムスポンジ



販売価格	405円(税抜) / 446円(税込)		
カタログ価格	405円(税抜) / 446円(税込)		
在庫数	最新在庫: 6 (2026/06/23 14:27現在)		
商品入数	1	販売単位	巻
カタログページ	1417ページ		



材質:天然ゴム系

■特性表

使用温度: -20℃~+60℃

耐熱性	△	反発弾性	○
耐油性	×	耐摩耗性	○
耐水性	○	引張強度	○
耐寒性	○	耐オゾン性	×
耐薬品性	×	耐酸化性	△

**ゴムスポンジ(発泡ゴム)の特性**

NR系ゴムスポンジは、柔軟性に優れ、広範囲の温度域で反発弾性を発揮し、耐摩耗性に優れています。長期使用や衝撃に優れるため、反発弾性、耐オゾン性は劣ります。

**発泡倍率**

発泡倍率は、発泡剤の種類や配合比率、発泡条件によって異なります。発泡剤の種類や配合比率、発泡条件によって異なります。

発泡剤	発泡倍率
NR系	約20倍前後
SR系	約20倍前後
BR系	約20倍前後
EPDM系	約20倍前後
シリコン系	約20倍前後

仕様

サイズ(mm)	100×1000	厚み(mm)	5
材質	スポンジ(天然ゴム系)	使用温度	-20℃~+60℃
発泡倍率	約20倍前後		
NRスポンジ			
反発弾性に優れ加工性が良く防振・防音・断熱材として			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.