



品番 : EA997XD-266

品名 : 100x1000x 5mm 天然ゴムスポンジ



販売価格	405円(税抜) / 446円(税込)		
カタログ価格	405円(税抜) / 446円(税込)		
在庫数	最新在庫: 6 (2026/05/03 05:48現在)		
商品入数	1	販売単位	巻
カタログページ	1417ページ		



材質:天然ゴム系

■特性表

使用温度: -20℃~+60℃	
耐熱性 △	反発弾性 ○
耐油性 ×	耐摩耗性 ○
耐水性 ○	引張強度 ○
耐寒性 ○	耐オゾン性 ×
耐薬品性 ×	耐酸化性 △

■ゴムスポンジ(発泡ゴム)の特性

NR系ゴムスポンジは、柔軟性に優れ、広範囲の温度域で反発弾性を発揮し、耐摩耗性に優れています。長期使用や衝撃に優れるため、反発弾性、耐オゾン性は劣ります。

■発泡倍率

発泡倍率は、発泡剤の種類や配合量、成形条件によって異なります。本製品は、約20倍前後の発泡倍率を有しています。

品名	発泡倍率	単位	在庫
EA997XD-266	約20倍前後	巻	6

仕様

サイズ(mm)	100×1000	厚み(mm)	5
材質	スポンジ(天然ゴム系)	使用温度	-20℃~+60℃
発泡倍率	約20倍前後		
NRスポンジ			
反発弾性に優れ加工性が良く防振・防音・断熱材として			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.