

品番 : EA997XD-267

品名 : 1000x2000x 5mm 天然ゴムスponジ



販売価格	4,440円(税抜) / 4,884円(税込)		
カタログ価格	4,440円(税抜) / 4,884円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/02/16 16:05現在)		
商品入数	1	販売単位	巻
カタログページ	1417ページ		



<b>材質: 天然ゴム系</b>
<b>■特長表</b>
使用温度: -20°C ~ +60°C
耐候性: △ 反発弹性: ○
耐油性: × 耐摩耗性: ○
耐熱性: ○ 引拔強度: ○
耐寒性: ○ 耐オゾン性: ×
耐塩性: × 耐モルタル性: △

ゴムスponジ(発泡ゴム)の特長

ゴムスponジは、軽量で柔軟な性質を持ち、吸音・吸振・保温性の特徴を持つ新素材。既存の

発泡倍率

既存の発泡倍率に比べて、約20倍の発泡倍率を実現する新素材。

## 仕様

サイズ(mm)	1000×2000	厚み(mm)	5
材質	スponジ(天然ゴム系)	使用温度	-20°C ~ +60°C
発泡倍率	約20倍前後		
NRスponジ			
反発弹性に優れ加工性が良く防振・防音・断熱材として			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.