

品番：EA997XM-40

品名：500x1000x40mm 発泡ポリエチレンフォーム(黒/1枚)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 6,050円(税抜) / 6,655円(税込) | | |
| カタログ価格 | 6,050円(税抜) / 6,655円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 3 (2026/06/13 06:34現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 |
| カタログページ | 1419ページ-1601ページ | | |



仕様

| | | | |
|---|------------------|------|------|
| サイズ | 500(W)×1000(D)mm | 厚み | 40mm |
| 色 | 黒 | 入数 | 1 |
| 材質 | ポリエチレン低発泡体 | 発泡倍率 | 約15倍 |
| 軽量で強度に優れ、断熱、耐寒、耐薬に適しています。 | | | |
| 耐熱温度 | 70℃～90℃ | | |
| 精密機器や医療機材、ツールキャビネットなどの抜型、緩衝材に最適です。 | | | |
| メーカー製造過程で同一の色味に仕上げるのは難しいとのことでロットにより差異があります。 | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.