

品番：EA998BB-7

品名：ヘルメット(通気孔/ワイドシールドレンズ付/青)



販売価格	11,000円(税抜) / 12,100円(税込)		
カタログ価格	11,000円(税抜) / 12,100円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/06/13 09:09現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2158ページ		



カタログ訂正

26/03/10 適合替内装+あごひも (誤)EA998BR-4 (正)EA998BR-4A (No.57 1160)

仕様

メーカー	谷沢製作所(タニザワ)	型番	1830V2J-SE(EPA)(B-4)T16
頭サイズ	53~62cm	カラー	ブルー
重量	500g	材質	帽体本体:ABS樹脂 ひざし部:ポリカーボネート

厚生労働省保護帽検定合格品

飛来・落下物、墜落時保護用

あごひも付

ワイドシールドで側面からの飛来物に対しても目をしっかりガードします。

シールド面に傷がつきにくい構造です。

フロントに開けた通気孔とエアライトによって広がった帽体内部の空間で、抜群の通気性を実現。

発泡スチロールの無い「エアライト」を搭載した通気性の良いシールド付きヘルメットです。

ワイドシールドで目をしっかりガード

沿面寸法258mmのワイドなシールド面採用で、側面からの飛来物に対しても目をしっかりと守ります。

シールド面の交換も簡単

あごひもや内装を取り外さずに、シールド面だけの交換が可能。必要最低限のパーツ交換ができる、エコ設計です。

内装交換がラクラク「グリップアップ機構」搭載

内装のくびれ部分に指を沿わせて握り、引き上げることで簡単に内装を取り外せます。

ヘルメットマーク入れの見積り依頼書を添付しています。

シールド面の引き出し最大長さ80mm

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.