品番: EA998FH-2

品名:1600mm シングルランヤード(フルハーネス用/伸縮)



| 販売価格 | 12,000円 (税抜)/13,200円(税込) | | | | |
|------------|-------------------------------------|------|---|--|--|
| カタログ価 格 | 12,000円(税抜)/13,200円(税込) | | | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2025/11/11 06:22現在) | | | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | | |
| カタログページ | | | | | |















仕様

| メーカー | 藤井電工 | 型番 | THL-NV93SV-21KS-BK-R23 |
|--------|-------------------------------|----------|------------------------------|
| 長さ | 収縮時:1150~1250mm 伸長時:1600mm | 材質 | 伸縮式ストラップ:ポリエステル フック:アルミ合金 |
| 重量 | 約780g | 耐荷重 | 100kg以下(装備重量含む) |
| ストラップ幅 | 32mm | 最大自由落下距離 | 2.3m |
| 落下距離 | 4.4m | 口開き | 構造物側フック:50mm 人体側カラビナ:9mm |
| カラー | ブラック | 付属品 | フックハンガー×1 |

フルハーネス用

第一種ショックアブソーバ

伸縮自在・軽量・コンパクトでキンクの起きないランヤードです。

使わないときは短く縮んでいますので、移動時の引っかかりなどを抑えることができます。

伸縮自在ストラップは、袋ベルト二重構造で取り替え時期が明確に分かります。 内層のオレンジベルトが見えてくれば取替えのサインです。

構造物側のフックは、外れ止め装置と安全装置にアルミ合金を採用した軽量型で、単管パイプに直接掛けられる大口径フックです。

フック連結部が360°回転することにより、自由な操作が可能です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.