

品番 : EA998HB-26

品名 : 1.75m シングルランヤード(柱上作業用)



販売価格	10,500円(税抜)／11,550円(税込)		
カタログ価格	10,500円(税抜)／11,550円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/02/15 20:01現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2238ページ		



仕様

メーカー	3M	型番	1234112
ランヤード種別	タイプ1	タイプ	シングル
ランヤード長	伸長時: 1.75m	アンカー側接続タイプ	スナップフック
フルハーネス側接続タイプ	ウェブループ	開口径	構造物側のフック: 19mm
使用荷重	130kg	重量	900g

柱上作業用のランヤード(シングルタイプ)です。

フルハーネス接続側には金属を使用せず、ベルトループ型です。

ねじれ防止のためのスイベル付きフックです。

ロープの強度を上げ、交換時期の目安になるロープカバーが付いています。

(ロープカバーが擦れて、ロープ本体が見えた場合は、交換してください)

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.