

品番：EA998MB-120

品名：16mmx20m 親綱ロープ(水平用/緊張器付)



販売価格	33,400円(税抜) / 36,740円(税込)		
カタログ価格	33,400円(税抜) / 36,740円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/06 01:43現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	2242ページ		



#### 仕様

サイズ	φ16mm×20m	引張強度	ロープ:32kN フック:14kN (※保証値ではありません)
材質	ロープ:ニューテトロン(ポリエステル) 中芯部分:PPダンライン白 フック:スチール(FS-90Z) エンド緊張器側:スチール・ステンレス (FS-90ST+97HR-3)	構造	三つ打ち
フック開口部開き	50mm	カラー	黄(赤線入り)
重量(g)	4200	緊張器付フック部仕様	フック直結回転型 (97ハリップ回転式)

両端大口径フック付(片側緊張器付)、ロープエンド逆サツマ加工(折り返し編み)。

緊張器(エンド側フック直結回転型)が付いた水平用親綱です。

手作業で簡単に水平親綱の設置が可能です。

収縮・硬化が少なく、耐摩耗性に優れ、含水時の強度低下がほとんどないので、建設工事・塗装工事等の高所作業を安全にするために親綱ロープとして開発された高性能ロープです。

※ロープエンドの逆サツマ加工部分を切断した場合は、必ずビニルテープ等で端部のほつれ止めをしてください。

※緊張器からロープを外した後に、再度ロープを挿入の際は、必ずロープの抜け防止のため結び目処理を充分確認して実施してください。

※フックが変形したり、ロープにキズがある場合は使用しないでください。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.