

品番：EA998MB-250

品名：18mmx 50m 親綱 $\phi$ -7° (法面専用/シグナル)



販売価格	31,800円(税抜) / 34,980円(税込)		
カタログ価格	31,800円(税抜) / 34,980円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/05 13:08現在)		
商品入数	1	販売単位	巻
カタログページ	2242ページ		



柔軟で耐候性に優れた法面専用親綱ロープです。

#### 仕様

サイズ(呼径×長さ)	$\phi$ 18mm×50m	引張強度	39.7kN
仕様	丸巻パック	材質	ポリエステルスパン (中芯赤色部分:ポリプロピレン)
構造	三つ打ち	カラー	白(青線2本入)、中芯:赤
重量(g)	9600		

ポリエステル繊維を使用した、柔軟で耐候性に優れた法面専用親綱ロープです。

作業時のロープの損傷が分かるシグナル構造により、日々の点検の目安になります。

使用時にロープ本体中芯の赤色部分が見えてきたら交換の目安です。早めの交換をお願いします。

古くなったり、キズが付いたりよじれ(キンク)がある場合は使用を避けてください。

使用開始日が記入可能な簡易札付です。

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.