

品番：EA998PE-113B

品名：墜落制止用器具(フルハーネス/衝撃吸収ツインランヤード)



販売価格	47,800円(税抜) / 52,580円(税込)		
カタログ価格	47,800円(税抜) / 52,580円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/09/03 22:36現在)		
商品入数	1	販売単位	ST
カタログページ			



### 仕様

〈本体仕様〉			
サイズ	フリー	適応身長	150~190cm
サイズ(mm)	胸ベルト:幅45 肩ベルト:幅45 腿ベルト:幅45 尻当てベルト:幅45 胴ベルト:幅50(スライドバックル)	バックル	ワンタッチ式
重量	約2020g(ハーネスのみ:約1000g)	材質	ベルト:ポリエステル 連結調節具:アルミニウム D環:アルミニウム JIS7075 背中プレート:ポリエチレン樹脂 フックハンガー:ポリエチレン樹脂 背あて肩パッド・腿あてパッド:EVA樹脂
フルハーネス型第一種使用可能質量	100kg		
フルハーネス(衝撃吸収ストラップ式ツインランヤード付)			
アルミバックル作業ベルト付			
背あて肩パッド・腿あてパッド付			

100kgまで対応(体重+装飾品)

ライトを当てると、ハーネスが反射します。

左右のフックハンガー部分に名札を入れる事ができます。

着脱が容易なワンタッチバックル。  
逆向きでは挿せない安全設計です。

墜落時、お尻に受ける衝撃荷重を分散する尻当てベルト。

収納袋付

〈ランヤード仕様〉

仕様	衝撃吸収ストラップ式2丁掛け	ストラップサイズ	約30×1,350mm(最大伸長)
材質	ストラップ:ポリエステル フック類:アルミ	重量	約1,020g
最大自由落下距離	2,000mm	落下距離	4,200mm

第一種ショックアブソーバ付

100kgまで対応(体重+装飾品)

フックはアルミ合金を採用した軽量タイプ

衝撃吸収ストラップ式

ランヤードのロープの中にショックアブソーバの機能を有したものが内蔵されています。

#### 代替品

	<b>品番</b> EA998GA-6 <b>コメント</b> 違い:メーカー、使用荷重
------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.