

品番：EA998SZ-24

品名：24.0cm 安全靴



販売価格	10,200円(税抜) / 11,220円(税込)		
カタログ価格	10,200円(税抜) / 11,220円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/04 20:16現在)		
商品入数	1	販売単位	足
カタログページ	2209ページ		



仕様

メーカー	シモン(Simon)	型番	1523350
商品名	SS11黒	規格	JIS T 8101 CI/S/P1/F2/HI1/H
サイズ	24.0cm	幅	3E
重量	840g(26.0cm/両足)	材質	甲部:牛革(型押しソフト) 中敷:カップインソール ソール: SX3層底SSソール(SXウレタン+2層SXラバー)

SX3層底SSソール搭載の安全靴。滑りに強く、クッション性に優れ疲労を軽減します。

柔軟性に優れ、弾むようなクッション性と軽やかなフットワークを実現しました。

油や薬品に対して優れた耐久性を発揮します。

ワイドACM樹脂先芯

液体の浸入を防ぐ設計

つまずき防止設計

JISの高温熱伝導性HI1合格・JISの表底の耐高熱接触性H合格

代替品

品番	EA998TB-24
----	------------



コメント 耐油底

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.