

品番：EA998TB-27A

品名：27.0cm 安全靴(耐油)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 10,800円(税抜) / 11,880円(税込)    |      |   |
| カタログ価格  | 10,800円(税抜) / 11,880円(税込)    |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 0 (2026/06/23 16:54現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 足 |
| カタログページ |                              |      |   |



仕様

|      |                 |     |  |
|------|-----------------|-----|--|
| メーカー | シモン (Simon)     | 型番  | 1631390  |
| 商品名  | SF11P加工         | サイズ | 27.0cm   |
| 幅    | 3E              | 材質  | 甲被:牛革(型押しソフト)+特殊ウレタン加工<br>先芯:ワイドACM樹脂先芯<br>中敷:クレイドルソール<br>靴底: SX3層底SFソール(SXウレタン+2層SXラバー) |
| 重量   | 840g(26.0cm/両足) | 規格  | JIS T 8101 C I /S/P1/F2/HI1/H  |

滑りにくい構造・デザイン・素材

優れた耐油・耐薬品性

柔軟性に優れ、弾むようなクッション性と軽やかなフットワークを実現

フィット感・屈曲性に優れた甲被と足あたりのソフトな履き口

接地面積が大きく安定感に優れたフラットソール

足裏への足圧を心地よく分散し、足裏全体に快適さを生み出すクレイドル・インソール搭載

足あたりを軽減し、軽くて強いワイドACM樹脂先芯

甲被と靴底の接合部分から液体の浸入を防ぐプロテクトライン

つま先部分を上げた形状(トゥスプリング)でつまずき防止

抗菌・防臭加工

JISの耐滑性F2合格

JISの高温熱伝導性HI1合格・JISの表底の耐高熱接触性H合格

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.