

品番：EA998TD-24

品名：24.0cm 安全靴(防災用/踏抜き防止)



販売価格	14,500円(税抜)／15,950円(税込)		
カタログ価格	14,500円(税抜)／15,950円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/09/18 18:05現在)		
商品入数	1	販売単位	足
カタログページ			



仕様

メーカー	シモン (Simon)	型番	1700200
材質	甲被:牛革(型押ソフト) 先芯:ワイドACM樹脂先芯 靴底: SX3層底Fソール(SX高機能樹脂+2層SXラバー)	サイズ	24.0cm
幅	3E	重量(g)	1260(26.0cm両足で)
JIS T8103 静電気帯電防止靴 (ED-P/C3) CI/S/P3/F2/HI1			
釘や鋭利な物から足裏を守る「踏抜き防止板」内蔵			
JIS規格の「耐踏抜き性(P)」合格			
夜間業務でも安心 かかと部の「再帰反射材」			
着脱がスムーズにできる「外チャック」付			
「サスペンションシステム」障害物を踏んだ時、衝撃吸収するソールの構造			
ゆりかごの様に快適「クレイドル・インソール」			
高温耐熱性能 ソールからの伝熱に対して足を保護する高温耐熱性(区分2) (独法)労働安全衛生総合研究所「安全靴・作業靴技術指針」の性能と等級			
耐油性と耐薬品性(あらゆる薬品に対して耐久性を有するものではありません)のソール			
静電タイプ			

代替品

	品番 EA998TZ-24 コメント 踏み抜き防止板なし
--	--

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.