

品番 : EA998TD-26A

品名 : 26.0cm 安全靴(防災用/踏抜き防止)



販売価格	17,100円(税抜)／18,810円(税込)		
カタログ価格	17,100円(税抜)／18,810円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/12/15 13:37現在)		
商品入数	1	販売単位	足
カタログページ	2270ページ		



## 仕様

メーカー	シモン(Simon)	型番	1707620
商品名	WS33静電靴消防	材質	甲被:牛革(型押ソフト) 先芯:ワイドACM樹脂先芯 靴底:SX3層底Fソール(SX高機能樹脂+2層SXラバー)
サイズ	26.0cm	幅	3E
重量(g)	1260(26.0cm両足で)		

JIS T8103 (ED-P/C2) CI/S/P3/F2/HI1合格

釘や鋭利な物から足裏を守る「踏抜き防止板」内蔵

JIS規格の「耐踏抜き性(P)」合格

夜間業務でも安心 かかと部の「再帰反射材」

着脱がスムーズにできる「外チャック」付

「サスペンションシステム」障害物を踏んだ時、衝撃吸収するソールの構造

ゆりかごの様に快適「クレイドル・インソール」

高温耐熱性能 ソールからの伝熱に対して足を保護する高温耐熱性(区分2)

(独法)労働安全衛生総合研究所「安全靴・作業靴技術指針」の性能と等級

耐油性と耐薬品性(あらゆる薬品に対して耐久性を有するものではありません)のソール

静電タイプ

反射材付

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.