


品番：EA998VM-28A

品名：28.0cm プロスニーカー(静電/白)



販売価格	5,530円(税抜)／ 6,083円(税込)		
カタログ価格	5,530円(税抜)／6,083円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/03/05 01:09現在)		
商品入数	1	販売単位	足
カタログページ	2209ページ		



仕様

メーカー	シモン (Simon)	型番	2313400
商品名	NS618白静電	カラー	白
材質	甲部:人工皮革 インソール:EVAカップインソール ソール:EVA+合成ゴム	サイズ	28cm
幅	3E	重量	745g(26.0cm/足で)
用途	石油化学、弱電等、静電気帯電防止が必要な作業、サービス業		
耐滑アウトソール(耐油ゴム)と柔軟性・クッション性に優れたミッドソール。			
かかとに視認性が高い再帰反射材を採用			
鋼製先芯入り			
静電気帯電防止機能			
抗菌処理を施したライニング			
JSAA規格 A種 静電 認定品 人工皮革製			
JSAA規格付加的性能 耐滑性合格			
防汚加工を施した汚れにくい人工皮革の甲被			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.