

品番：EA999MH-10A

品名：3.0kg 加圧式ABC消火器(4ヶ国語対応)



販売価格	8,800円(税抜) / 9,680円(税込)		
カタログ価格	8,800円(税抜) / 9,680円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/04/11 11:48現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	2348ページ		



仕様

メーカー	モリタ宮田工業	型番	MEAC10
仕様	10型	薬剤量	3.0kg
サイズ(mm)	200×435(H)	能力単位	A-3、B-7、C
胴径	約127mm	型式番号	消第2022～1号
放射時間	約16秒	放射距離	4～6m
材質	アルミ合金	重量	約4.1kg
使用温度範囲	-20～+40℃		

粉末ABC(木材、油、電気火災用)消火器

業務用

加圧式

4ヶ国語対応

リサイクルシール付

加圧式の特長である高い放射圧を持ち、その勢いで薬剤を火元に放射。初期消火に力を発揮します。

底部には樹脂加工を施し、底面を傷から守ります。またマジックホール構造により、サビなどの劣化原因となる湿気を底部から逃がします。

アルミ素材を採用し、継ぎ目(溶接)のない、より安全な一体成型で、圧漏れリスクを軽減しました。

掛け具が付いて据え置きのほか、壁掛け設置にも対応いたしました。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.