

品番：EA999X-16A

品名：住宅用火災警報器(親機)(煙感知式)



販売価格	10,200円(税抜)／11,220円(税込)			
カタログ価格	10,200円(税抜)／11,220円(税込)			
在庫数	最新在庫: 0 (2024/05/05 00:55現在)			
商品入数	1	販売単位	個	
カタログページ				



仕様

メーカー	パナソニック(Panasonic)	型番	SHK6410KP
仕様	親器のみ	特長	日本消防検定協会鑑定品
形状	露出型 薄型	検定番号	住警第26～34号
作動方式	煙式(光電式2種)	警報音・音声警報	ピーク値:1mにて約90dB (自社測定による)(ビュービュー 火事です 火事です)
連動警報開始時間	発報元の警報開始から10秒程度 (周囲環境によっては20秒程度かかる こともあります)	電源方式	専用リチウム電池(付属) (交換用電池品番:SH384552520) ×1本
電池寿命	約10年	電池切れ警報期間	約1週間
LEDお知らせ	○	警報停止機能	引きひもを引くか警報停止ボタンを押 すと、約5分警報が停止します。
連動可能台数	1システム:親器は必ず1台、子器は14 台まで	自動試験機能	○
自動復旧機能	煙・熱がなくなると自動的に警報が停 止します。	使用温度範囲	0℃～+40℃
推奨設置場所	寝室・居室・階段・廊下など	設置位置	天井面・壁面
サイズ	φ100×26(H)mm	重量	約120g(電池含む)

発信出力	10mW	使用周波数	親器 CH1固定:(426.6625/426.7625)MHzの2波(小電力セキュリティ)
IDの数	約1兆通り	電波の到達距離(親器～子器間)	障害物のない場所での水平見通し距離約100m(周囲環境により短くなります。)
パッケージサイズ	150(W)×56(D)×230(H)mm	付属品	専用リチウム電池(1個)、 取付用木ネジ(2本)、 石こうボード用取付ブラグ(2本)

代替品

	品番 EA999X-16B コメント 変更点:あかりつき
--	--

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.