

品番：EP258A-16

品名：[EC限定]35- 50mm デジ タル内径測シリンダ ーゲ ージ



販売価格	28,880円(税抜)／ 31,768円(税込)		
カタログ価格	28,880円(税抜)／31,768円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2025/06/30 05:26現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



★オンラインショップ限定★20%オフ!【8/29まで】

仕様

メーカー	新潟精機	型番	WCDI-50D
測定範囲	35～50mm	広範囲精度	15 μ m
最小目盛	0.002mm	測定子の有効ストローク	1.2mm
隣接誤差	5 μ m	替ロッド	EA725MC-135～138
替ワッシャー	EA725MC-71～74	換えロッド	5.0mmとび4本
換えワッシャ	0.5・1・2・3mm各1枚	電源	CR2032×1個
本体幅	66mm	本体高さ	340mm
奥行	40mm	材質	本体:スチール 測定子:ステンレス 先端:超硬
重量	450g	付属品	●木箱 ●換えロッドx4 ●換えワッシャx4 ●CR2032(テスト用)
用途	内径測定用に	注意	●各精度は、量子化誤差(±1カウント) 含みません。 ●各精度は、付属のデジタルインジ ケータを含めた値です。

		●マスタとなるリングゲージをご用意 下さい。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。		
デジタルインジケータを標準装備しています。		
ABS(絶対測定)機能付です。		

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.