

品番：EP339BA-13

品名：【バナー-特価】[充電式] 作業灯/LED



販売価格	227,819円(税抜) / 250,601円(税込)		
カタログ価格	227,819円(税抜) / 250,601円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/05/22 03:22現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



耐塵&防水 超強力10000ルーメン! 充電式LED作業灯

仕様

元品番	EA758SJ-10		
メーカー	ストリームライト(STREAM LIGHT)	型番	45673
商品名	PORTABLE SCENE LIGHT	照射パターン	ツインビーム(前方)
照射モード	強、中、弱	明るさ	強:10,000ルーメン 中:5,300ルーメン 弱:2,000ルーメン
光度	強:95000カンデラ 中:49500カンデラ 弱:22450カンデラ	連続点灯時間	強:2時間 中:4時間 弱:12時間
照射距離	強:616m 中:445m 弱:300m	充電回数	約500回

電球	LED球	サイズ	伸長時:1,830(H)×700(W)×720(D)mm、 収納時:165(W)×560(D)×280(H)mm
レンズ径	114mm	重量	11.7kg(電池含)
防塵・防水性能	IP67(水深1mで約30分間の防水性能)	付属品	ショルダーベルト、充電器、ACアダプター、シガーライターDCアダプター
替バッテリー	EA758SB-47B		

耐塵×防水×超高輝度!最大10000ルーメン3段階調光×集散光切替え!充電式超強力LED作業灯

携帯と設置の2WAYタイプ

ライト部分は可動式で上下左右に調整可能

ヘッド部分は1830mmまでの高さ調整、2段階(0°/90°)の角度調整が可能

収納式の脚を広げれば安定した設置が可能

ヘッドを完全に伸ばした状態で風速17.8m/秒の強風に耐えます

マンホール等、上から下方向への照射にも最適です

AC100VまたはDC12Vで充電ができ、補助用としてDC12Vで直接点灯ができます。

照射角固定・ツインビーム(前方)タイプ。

照射部分に異なる性質のLEDを2種類搭載しており、ノーマル→ワイド→ノーマル&ワイド(同時照射)等の切替が可能なモデル。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.