

品番：EP339BA-14

品名：【バーナー特価】[充電式] 超強力作業灯/LED



販売価格	183,637円(税抜) / 202,001円(税込)		
カタログ価格	183,637円(税抜) / 202,001円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/24 14:22現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



フレーム下部はフック形状で、フェンス・ガードレール・ドアなどに引掛けて照射できます

仕様

元品番	EA758SJ-20		
メーカー	ストリームライト(STREAM LIGHT)	型番	46003
商品名	PORTABLE SCENE LIGHT II	電源	AC100V(50/60Hz)、またはDC12V
使用電池	リチウムイオン電池	明るさ	100%:10000ルーメン 80%:8300ルーメン 60%:6300ルーメン 40%:4500ルーメン 20%:2300ルーメン
連続点灯時間	100%:2時間 80%:2時間45分 60%:3時間45分 40%:5時間45分 20%:11時間	充電時間	約6時間
電球	LED球(18灯)	材質	合金鋼フレーム
サイズ	406×279×305(H)mm	重量	7.06kg

防水性能	IPX7(水深1mで約30分間の防水性能)	機能	角度調整(360°)、5段階調光式、耐衝撃性構造
超強力10000ルーメン!積み重ね・吊り下げでも使える!5段階調光充電式LED作業灯			
ヘッドが縦360°回転するので必要な方向へ素早く照射できます。			
3台まで積み重ね可能。光源を増やしてライトタワーとして更に明るく照射できます。			
フレーム下部はフック形状で、フェンス・ガードレール・ドアなどに引掛けて照射できます			
裏面に「明るさレベル」と「その明るさで使用を続けた場合の連続点灯時間」を表示			
合金鋼フレームで耐衝撃性に優れています			
操作しやすいトグルスイッチで明るさ5段階調光			

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.