

10A/1.5mm 全面フラットハ°ツキ(高温用/5K)のバリエーション



| EA品番 | 商品名 | 入数 | 販売価格 (税抜) | カタログ価格 (税抜) |
|-------------|-------------------------------|----|--------------|----------------|
| EA351GP-10 | 10A/1.5mm 全面フラットハ°ツキ(高温用/5K) | 1 | 455円 | 455円 |
| EA351GP-15 | 15A/1.5mm 全面フラットハ°ツキ(高温用/5K) | 1 | 490円 | 490円 |
| EA351GP-32 | 32A/1.5mm 全面フラットハ°ツキ(高温用/5K) | 1 | 890円 | 890円 |
| EA351GP-40 | 40A/1.5mm 全面フラットハ°ツキ(高温用/5K) | 1 | 995円 | 995円 |
| EA351GP-50 | 50A/1.5mm 全面フラットハ°ツキ(高温用/5K) | 1 | 1,120円 | 1,120円 |
| EA351GP-65 | 65A/1.5mm 全面フラットハ°ツキ(高温用/5K) | 1 | 1,610円 | 1,610円 |
| EA351GP-80 | 80A/1.5mm 全面フラットハ°ツキ(高温用/5K) | 1 | 2,040円 | 2,040円 |
| EA351GP-100 | 100A/1.5mm 全面フラットハ°ツキ(高温用/5K) | 1 | 2,370円 | 2,370円 |
| EA351GP-125 | 125A/1.5mm 全面フラットハ°ツキ(高温用/5K) | 1 | 3,380円 | 3,380円 |
| EA351GP-150 | 150A/1.5mm 全面フラットハ°ツキ(高温用/5K) | 1 | 4,410円 | 4,410円 |
| EA351GR-10 | 10A/2.0mm 全面フラットハ°ツキ(高温用/5K) | 1 | 610円 | 610円 |
| EA351GR-15 | 15A/2.0mm 全面フラットハ°ツキ(高温用/5K) | 1 | 645円 | 645円 |
| EA351GR-25 | 25A/2.0mm 全面フラットハ°ツキ(高温用/5K) | 1 | 840円 | 840円 |
| EA351GR-32 | 32A/2.0mm 全面フラットハ°ツキ(高温用/5K) | 1 | 1,190円 | 1,190円 |
| EA351GR-40 | 40A/2.0mm 全面フラットハ°ツキ(高温用/5K) | 1 | 1,340円 | 1,340円 |
| EA351GR-50 | 50A/2.0mm 全面フラットハ°ツキ(高温用/5K) | 1 | 1,530円 | 1,530円 |
| EA351GR-65 | 65A/2.0mm 全面フラットハ°ツキ(高温用/5K) | 1 | 2,150円 | 2,150円 |
| EA351GR-80 | 80A/2.0mm 全面フラットハ°ツキ(高温用/5K) | 1 | 2,760円 | 2,760円 |
| EA351GR-100 | 100A/2.0mm 全面フラットハ°ツキ(高温用/5K) | 1 | 3,260円 | 3,260円 |
| EA351GR-125 | 125A/2.0mm 全面フラットハ°ツキ(高温用/5K) | 1 | 4,600円 | 4,600円 |
| EA351GR-150 | 150A/2.0mm 全面フラットハ°ツキ(高温用/5K) | 1 | 5,760円 | 5,760円 |
| EA351GS-10 | 10A/3.0mm 全面フラットハ°ツキ(高温用/5K) | 1 | 800円 | 800円 |

| | | | | |
|-------------|----------------------------------|---|--------|--------|
| EA351GS-20 | 20A/3.0mm 全面75℃ ℎ° ッキン(高温用/5K) | 1 | 995円 | 995円 |
| EA351GS-25 | 25A/3.0mm 全面75℃ ℎ° ッキン(高温用/5K) | 1 | 1,150円 | 1,150円 |
| EA351GS-32 | 32A/3.0mm 全面75℃ ℎ° ッキン(高温用/5K) | 1 | 1,610円 | 1,610円 |
| EA351GS-40 | 40A/3.0mm 全面75℃ ℎ° ッキン(高温用/5K) | 1 | 1,760円 | 1,760円 |
| EA351GS-50 | 50A/3.0mm 全面75℃ ℎ° ッキン(高温用/5K) | 1 | 2,080円 | 2,080円 |
| EA351GS-65 | 65A/3.0mm 全面75℃ ℎ° ッキン(高温用/5K) | 1 | 2,910円 | 2,910円 |
| EA351GS-80 | 80A/3.0mm 全面75℃ ℎ° ッキン(高温用/5K) | 1 | 3,680円 | 3,680円 |
| EA351GS-100 | 100A/3.0mm 全面75℃ ℎ° ッキン(高温用/5K) | 1 | 4,380円 | 4,380円 |
| EA351GS-125 | 125A/3.0mm 全面75℃ ℎ° ッキン(高温用/5K) | 1 | 6,140円 | 6,140円 |
| EA351GS-150 | 150A/3.0mm 全面75℃ ℎ° ッキン(高温用/5K) | 1 | 7,670円 | 7,670円 |
| EA351GT-10 | 10A/1.5mm 全面75℃ ℎ° ッキン(高温用/10K) | 1 | 605円 | 605円 |
| EA351GT-15 | 15A/1.5mm 全面75℃ ℎ° ッキン(高温用/10K) | 1 | 680円 | 680円 |
| EA351GT-20 | 20A/1.5mm 全面75℃ ℎ° ッキン(高温用/10K) | 1 | 730円 | 730円 |
| EA351GT-25 | 25A/1.5mm 全面75℃ ℎ° ッキン(高温用/10K) | 1 | 1,080円 | 1,080円 |
| EA351GT-32 | 32A/1.5mm 全面75℃ ℎ° ッキン(高温用/10K) | 1 | 1,210円 | 1,210円 |
| EA351GT-40 | 40A/1.5mm 全面75℃ ℎ° ッキン(高温用/10K) | 1 | 1,370円 | 1,370円 |
| EA351GT-50 | 50A/1.5mm 全面75℃ ℎ° ッキン(高温用/10K) | 1 | 1,740円 | 1,740円 |
| EA351GT-65 | 65A/1.5mm 全面75℃ ℎ° ッキン(高温用/10K) | 1 | 1,980円 | 1,980円 |
| EA351GT-80 | 80A/1.5mm 全面75℃ ℎ° ッキン(高温用/10K) | 1 | 2,380円 | 2,380円 |
| EA351GT-100 | 100A/1.5mm 全面75℃ ℎ° ッキン(高温用/10K) | 1 | 3,190円 | 3,190円 |
| EA351GT-125 | 125A/1.5mm 全面75℃ ℎ° ッキン(高温用/10K) | 1 | 4,230円 | 4,230円 |
| EA351GT-150 | 150A/1.5mm 全面75℃ ℎ° ッキン(高温用/10K) | 1 | 5,240円 | 5,240円 |
| EA351GV-10 | 10A/2.0mm 全面75℃ ℎ° ッキン(高温用/10K) | 1 | 810円 | 810円 |
| EA351GV-15 | 15A/2.0mm 全面75℃ ℎ° ッキン(高温用/10K) | 1 | 880円 | 880円 |
| EA351GV-20 | 20A/2.0mm 全面75℃ ℎ° ッキン(高温用/10K) | 1 | 1,010円 | 1,010円 |
| EA351GV-25 | 25A/2.0mm 全面75℃ ℎ° ッキン(高温用/10K) | 1 | 1,480円 | 1,480円 |
| EA351GV-32 | 32A/2.0mm 全面75℃ ℎ° ッキン(高温用/10K) | 1 | 1,610円 | 1,610円 |
| EA351GV-40 | 40A/2.0mm 全面75℃ ℎ° ッキン(高温用/10K) | 1 | 1,810円 | 1,810円 |
| EA351GV-50 | 50A/2.0mm 全面75℃ ℎ° ッキン(高温用/10K) | 1 | 2,290円 | 2,290円 |
| EA351GV-65 | 65A/2.0mm 全面75℃ ℎ° ッキン(高温用/10K) | 1 | 2,620円 | 2,620円 |
| EA351GV-80 | 80A/2.0mm 全面75℃ ℎ° ッキン(高温用/10K) | 1 | 3,220円 | 3,220円 |
| EA351GV-100 | 100A/2.0mm 全面75℃ ℎ° ッキン(高温用/10K) | 1 | 4,430円 | 4,430円 |
| EA351GV-125 | 125A/2.0mm 全面75℃ ℎ° ッキン(高温用/10K) | 1 | 5,640円 | 5,640円 |
| | | | | |

| | | | | |
|-------------|-----------------------------------|---|--------|--------|
| EA351GV-150 | 150A/2.0mm 全面75mmφ H° ッキ(高温用/10K) | 1 | 7,250円 | 7,250円 |
| EA351GW-10 | 10A/3.0mm 全面75mmφ H° ッキ(高温用/10K) | 1 | 1,050円 | 1,050円 |
| EA351GW-15 | 15A/3.0mm 全面75mmφ H° ッキ(高温用/10K) | 1 | 1,210円 | 1,210円 |
| EA351GW-20 | 20A/3.0mm 全面75mmφ H° ッキ(高温用/10K) | 1 | 1,280円 | 1,280円 |
| EA351GW-25 | 25A/3.0mm 全面75mmφ H° ッキ(高温用/10K) | 1 | 2,020円 | 2,020円 |
| EA351GW-32 | 32A/3.0mm 全面75mmφ H° ッキ(高温用/10K) | 1 | 2,090円 | 2,090円 |
| EA351GW-40 | 40A/3.0mm 全面75mmφ H° ッキ(高温用/10K) | 1 | 2,420円 | 2,420円 |
| EA351GW-50 | 50A/3.0mm 全面75mmφ H° ッキ(高温用/10K) | 1 | 3,220円 | 3,220円 |
| EA351GW-65 | 65A/3.0mm 全面75mmφ H° ッキ(高温用/10K) | 1 | 3,630円 | 3,630円 |
| EA351GW-80 | 80A/3.0mm 全面75mmφ H° ッキ(高温用/10K) | 1 | 4,430円 | 4,430円 |
| EA351GW-100 | 100A/3.0mm 全面75mmφ H° ッキ(高温用/10K) | 1 | 5,640円 | 5,640円 |
| EA351GW-125 | 125A/3.0mm 全面75mmφ H° ッキ(高温用/10K) | 1 | 7,250円 | 7,250円 |
| EA351GW-150 | 150A/3.0mm 全面75mmφ H° ッキ(高温用/10K) | 1 | 9,670円 | 9,670円 |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.