

120x 72x53mm パーツトレイ(ステンレス製)のバリエーション



EA品番	商品名	入数	販売価格 (税抜)	カタログ価格 (税抜)
EA508SH-101	120x 72x53mm パーツトレイ(ステンレス製)	1	1,270円	1,270円
EA508SH-101F	[EA508SH-101用] ふた(ステンレス製)	1	905円	905円
EA508SH-102	140x 84x67mm パーツトレイ(ステンレス製)	1	1,660円	1,660円
EA508SH-102F	[EA508SH-102用] ふた(ステンレス製)	1	980円	980円
EA508SH-103	160x 96x73mm パーツトレイ(ステンレス製)	1	1,840円	1,840円
EA508SH-103F	[EA508SH-103用] ふた(ステンレス製)	1	1,130円	1,130円
EA508SH-104	180x108x75mm パーツトレイ(ステンレス製)	1	1,990円	1,990円
EA508SH-104F	[EA508SH-104用] ふた(ステンレス製)	1	1,180円	1,180円
EA508SH-105	200x120x75mm パーツトレイ(ステンレス製)	1	2,250円	2,250円
EA508SH-105F	[EA508SH-105用] ふた(ステンレス製)	1	1,260円	1,260円
EA508SH-106	220x132x77mm パーツトレイ(ステンレス製)	1	2,550円	2,550円
EA508SH-106F	[EA508SH-106用] ふた(ステンレス製)	1	1,390円	1,390円
EA508SH-107	240x144x 81mm パーツトレイ(ステンレス製)	1	3,010円	3,010円
EA508SH-107F	[EA508SH-107用] ふた(ステンレス製)	1	1,520円	1,520円
EA508SH-108	260x156x 83mm パーツトレイ(ステンレス製)	1	3,320円	3,320円
EA508SH-108F	[EA508SH-108用] ふた(ステンレス製)	1	1,660円	1,660円
EA508SH-109	280x168x 84mm パーツトレイ(ステンレス製)	1	3,790円	3,790円
EA508SH-109F	[EA508SH-109用] ふた(ステンレス製)	1	1,800円	1,800円
EA508SH-110	300x180x 86mm パーツトレイ(ステンレス製)	1	4,270円	4,270円
EA508SH-110F	[EA508SH-110用] ふた(ステンレス製)	1	2,020円	2,020円
EA508SH-111	330x198x 91mm パーツトレイ(ステンレス製)	1	4,980円	4,980円
EA508SH-111F	[EA508SH-111用] ふた(ステンレス製)	1	2,260円	2,260円

EA508SH-112	360x216x 96mm パーツトレイ(ステンレス製)	1	5,810円	5,810円
EA508SH-112F	[EA508SH-112用] ふた(ステンレス製)	1	2,490円	2,490円
EA508SH-113	400x240x105mm パーツトレイ(ステンレス製)	1	7,650円	7,650円
EA508SH-113F	[EA508SH-113用] ふた(ステンレス製)	1	3,440円	3,440円
EA508SH-114	440x264x117mm パーツトレイ(ステンレス製)	1	9,720円	9,720円
EA508SH-114F	[EA508SH-114用] ふた(ステンレス製)	1	4,160円	4,160円
EA508SH-115	480x288x126mm パーツトレイ(ステンレス製)	1	12,400円	12,400円
EA508SH-115F	[EA508SH-115用] ふた(ステンレス製)	1	4,750円	4,750円
EA508SH-116	520x312x134mm パーツトレイ(ステンレス製)	1	14,700円	14,700円
EA508SH-116F	[EA508SH-116用] ふた(ステンレス製)	1	5,220円	5,220円
EA508SH-117	560x336x155mm パーツトレイ(ステンレス製)	1	19,500円	19,500円
EA508SH-117F	[EA508SH-117用] ふた(ステンレス製)	1	6,170円	6,170円

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.