

0.75- 3.0 [丸形]裸圧着端子(20個)のバリエーション



| EA品番       | 商品名                      | 入数 | 販売価格<br>(税抜) | カタログ価格<br>(税抜) |
|------------|--------------------------|----|--------------|----------------|
| EA538MA-15 | 0.75- 3.0 [丸形]裸圧着端子(20個) | 20 | 605円         | 605円           |
| EA538MA-16 | 0.75- 3.5 [丸形]裸圧着端子(20個) | 20 | 605円         | 605円           |
| EA538MA-17 | 0.75- 4.0 [丸形]裸圧着端子(20個) | 20 | 605円         | 605円           |
| EA538MA-18 | 1.25- 3.0 [丸形]裸圧着端子(20個) | 20 | 605円         | 605円           |
| EA538MA-19 | 1.25-3.5S [丸形]裸圧着端子(20個) | 20 | 605円         | 605円           |
| EA538MA-20 | 1.25- 3.5 [丸形]裸圧着端子(20個) | 20 | 605円         | 605円           |
| EA538MA-21 | 1.25-4.0S [丸形]裸圧着端子(20個) | 20 | 605円         | 605円           |
| EA538MA-22 | 1.25-4.0M [丸形]裸圧着端子(20個) | 20 | 605円         | 605円           |
| EA538MA-23 | 1.25- 4.0 [丸形]裸圧着端子(20個) | 20 | 605円         | 605円           |
| EA538MA-24 | 1.25- 5.0 [丸形]裸圧着端子(20個) | 20 | 605円         | 605円           |
| EA538MA-25 | 2.0- 3.0 [丸形]裸圧着端子(20個)  | 20 | 605円         | 605円           |
| EA538MA-26 | 2.0- 3.5 [丸形]裸圧着端子(20個)  | 20 | 605円         | 605円           |
| EA538MA-27 | 2.0-4.0S [丸形]裸圧着端子(20個)  | 20 | 605円         | 605円           |
| EA538MA-28 | 2.0- 4.0 [丸形]裸圧着端子(20個)  | 20 | 605円         | 605円           |
| EA538MA-29 | 2.0- 5.0 [丸形]裸圧着端子(20個)  | 20 | 605円         | 605円           |
| EA538MA-30 | 2.0- 6.0 [丸形]裸圧着端子(10個)  | 10 | 605円         | 605円           |
| EA538MA-31 | 2.0- 8.0 [丸形]裸圧着端子(10個)  | 10 | 605円         | 605円           |
| EA538MA-32 | 2.0-10.0 [丸形]裸圧着端子(10個)  | 10 | 605円         | 605円           |
| EA538MA-33 | 3.5- 4.0 [丸形]裸圧着端子(10個)  | 10 | 605円         | 605円           |
| EA538MA-34 | 3.5- 6.0 [丸形]裸圧着端子(10個)  | 10 | 605円         | 605円           |
| EA538MA-35 | 5.5-3.5N [丸形]裸圧着端子(10個)  | 10 | 605円         | 605円           |
| EA538MA-36 | 5.5- 6.0 [丸形]裸圧着端子(10個)  | 10 | 605円         | 605円           |
|            |                          |    |              |                |

|            |                         |   |        |        |
|------------|-------------------------|---|--------|--------|
| EA538MA-37 | 5.5- 8.0 [丸形]裸圧着端子(5個)  | 5 | 605円   | 605円   |
| EA538MA-38 | 5.5-10.0 [丸形]裸圧着端子(5個)  | 5 | 605円   | 605円   |
| EA538MA-39 | 5.5-12.0 [丸形]裸圧着端子(5個)  | 5 | 605円   | 605円   |
| EA538MA-40 | 8.0-5.0S [丸形]裸圧着端子(5個)  | 5 | 605円   | 605円   |
| EA538MA-41 | 8.0- 5.0 [丸形]裸圧着端子(5個)  | 5 | 605円   | 605円   |
| EA538MA-42 | 8.0-6.0S [丸形]裸圧着端子(5個)  | 5 | 605円   | 605円   |
| EA538MA-43 | 8.0-10.0 [丸形]裸圧着端子(5個)  | 5 | 605円   | 605円   |
| EA538MA-44 | 8.0-12.0 [丸形]裸圧着端子(4個)  | 4 | 605円   | 605円   |
| EA538MA-45 | 14.0- 5.0 [丸形]裸圧着端子(3個) | 3 | 605円   | 605円   |
| EA538MA-46 | 14.0-6.0S [丸形]裸圧着端子(3個) | 3 | 605円   | 605円   |
| EA538MA-47 | 14.0-8.0S [丸形]裸圧着端子(2個) | 2 | 605円   | 605円   |
| EA538MA-48 | 14.0-12.0 [丸形]裸圧着端子(2個) | 2 | 605円   | 605円   |
| EA538MA-49 | 22.0-6.0S [丸形]裸圧着端子(5個) | 5 | 1,200円 | 1,200円 |
| EA538MA-50 | 22.0- 6.0 [丸形]裸圧着端子(5個) | 5 | 1,200円 | 1,200円 |
| EA538MA-51 | 22.0-8.0S [丸形]裸圧着端子(5個) | 5 | 1,200円 | 1,200円 |
| EA538MA-52 | 38.0-6.0S [丸形]裸圧着端子(4個) | 4 | 1,200円 | 1,200円 |
| EA538MA-53 | 38.0-8.0S [丸形]裸圧着端子(4個) | 4 | 1,200円 | 1,200円 |
| EA538MA-54 | 38.0- 8.0 [丸形]裸圧着端子(4個) | 4 | 1,200円 | 1,200円 |
| EA538MA-55 | 60.0-8.0S [丸形]裸圧着端子(3個) | 3 | 1,200円 | 1,200円 |
| EA538MA-56 | 60.0- 8.0 [丸形]裸圧着端子(3個) | 3 | 1,200円 | 1,200円 |
| EA538MA-57 | 60.0-10.0 [丸形]裸圧着端子(3個) | 3 | 1,200円 | 1,200円 |
| EA538MA-58 | 60.0-12.0 [丸形]裸圧着端子(3個) | 3 | 1,200円 | 1,200円 |
| EA538MA-59 | 60.0-14.0 [丸形]裸圧着端子(2個) | 2 | 1,200円 | 1,200円 |

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.