

68kg/ 51mm Eye & Eye スイベル(ステンレス製)のバリエーション



| EA品番       | 商品名                                 | 入数 | 販売価格<br>(税抜) | カタログ価格<br>(税抜) |
|------------|-------------------------------------|----|--------------|----------------|
| EA638FH-4  | 68kg/ 51mm Eye & Eye スイベル(ステンレス製)   | 1  | 680円         | 680円           |
| EA638FH-5  | 135kg/ 59mm Eye & Eye スイベル(ステンレス製)  | 1  | 805円         | 805円           |
| EA638FH-6  | 270kg/ 65mm Eye & Eye スイベル(ステンレス製)  | 1  | 970円         | 970円           |
| EA638FH-8  | 495kg/ 89mm Eye & Eye スイベル(ステンレス製)  | 1  | 1,700円       | 1,700円         |
| EA638FH-10 | 690kg/111mm Eye & Eye スイベル(ステンレス製)  | 1  | 2,680円       | 2,680円         |
| EA638FH-13 | 1188Kg/149mm Eye & Eye スイベル(ステンレス製) | 1  | 5,730円       | 5,730円         |
| EA638FH-16 | 2130kg/183mm Eye & Eye スイベル(ステンレス製) | 1  | 10,300円      | 10,300円        |
| EA638FH-20 | 3150kg/219mm Eye & Eye スイベル(ステンレス製) | 1  | 11,700円      | 11,700円        |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.