

2 - 10N·m(1/4"DR) ラチェット式トルクレンチのバリエーション



EA品番	商品名	入数	販売価格 (税抜)	カタログ価格 (税抜)
EA723JG-51	2 - 10N·m(1/4"DR) ラチェット式トルクレンチ	1	20,700円	20,700円
EA723JG-52	5 - 25N·m(1/4"DR) ラチェット式トルクレンチ	1	19,500円	19,500円
EA723JG-53	2 - 10N·m(3/8"DR) ラチェット式トルクレンチ	1	20,700円	20,700円
EA723JG-54	5 - 25N·m(3/8"DR) ラチェット式トルクレンチ	1	19,500円	19,500円
EA723JG-55	10- 50N·m(3/8"DR) ラチェット式トルクレンチ	1	20,300円	20,300円
EA723JG-56	20- 100N·m(3/8"DR) ラチェット式トルクレンチ	1	21,400円	21,400円
EA723JG-57	20- 100N·m(1/2"DR) ラチェット式トルクレンチ	1	21,400円	21,400円
EA723JG-58	40- 200N·m(1/2"DR) ラチェット式トルクレンチ	1	26,100円	26,100円
EA723JG-59	60- 300N·m(1/2"DR) ラチェット式トルクレンチ	1	31,500円	31,500円
EA723JG-60	100- 600N·m(3/4"DR) ラチェット式トルクレンチ	1	71,700円	71,700円
EA723JG-61	150- 800N·m(3/4"DR) ラチェット式トルクレンチ	1	86,500円	86,500円
EA723JG-62	200-1000N·m(3/4"DR) ラチェット式トルクレンチ	1	107,400円	107,400円
EA723JG-63	200-1000N·m(1"DR) ラチェット式トルクレンチ	1	107,400円	107,400円

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.