

1.5x 48mm ストレートシャンクドリル(HSS)のバリエーション



| EA品番 | 商品名 | 入数 | 販売価格 (税抜) | カタログ価格 (税抜) |
|------------|-----------------------------|----|--------------|----------------|
| EA824-1.5A | 1.5x 48mm ストレートシャンクドリル(HSS) | 1 | 465円 | 465円 |
| EA824-2A | 2.0x 55mm ストレートシャンクドリル(HSS) | 1 | 420円 | 420円 |
| EA824-2.5A | 2.5x 61mm ストレートシャンクドリル(HSS) | 1 | 420円 | 420円 |
| EA824-3A | 3.0x 71mm ストレートシャンクドリル(HSS) | 1 | 390円 | 390円 |
| EA824-3.2A | 3.2x 71mm ストレートシャンクドリル(HSS) | 1 | 485円 | 485円 |
| EA824-3.3A | 3.3x 73mm ストレートシャンクドリル(HSS) | 1 | 485円 | 485円 |
| EA824-3.4A | 3.4x 73mm ストレートシャンクドリル(HSS) | 1 | 515円 | 515円 |
| EA824-3.5A | 3.5x 73mm ストレートシャンクドリル(HSS) | 1 | 485円 | 485円 |
| EA824-3.8A | 3.8x 76mm ストレートシャンクドリル(HSS) | 1 | 540円 | 540円 |
| EA824-4A | 4.0x 83mm ストレートシャンクドリル(HSS) | 1 | 540円 | 540円 |
| EA824-4.2A | 4.2x 83mm ストレートシャンクドリル(HSS) | 1 | 635円 | 635円 |
| EA824-4.5A | 4.5x 86mm ストレートシャンクドリル(HSS) | 1 | 635円 | 635円 |
| EA824-5A | 5.0x 92mm ストレートシャンクドリル(HSS) | 1 | 725円 | 725円 |
| EA824-5.2A | 5.2x 95mm ストレートシャンクドリル(HSS) | 1 | 835円 | 835円 |
| EA824-5.5A | 5.5x 95mm ストレートシャンクドリル(HSS) | 1 | 835円 | 835円 |
| EA824-6A | 6.0x102mm ストレートシャンクドリル(HSS) | 1 | 955円 | 955円 |
| EA824-6.5A | 6.5x105mm ストレートシャンクドリル(HSS) | 1 | 1,090円 | 1,090円 |
| EA824-6.8A | 6.8x105mm ストレートシャンクドリル(HSS) | 1 | 1,290円 | 1,290円 |
| EA824-7A | 7.0x105mm ストレートシャンクドリル(HSS) | 1 | 1,230円 | 1,230円 |
| EA824-8A | 8.0x114mm ストレートシャンクドリル(HSS) | 1 | 1,570円 | 1,570円 |
| EA824-8.5A | 8.5x121mm ストレートシャンクドリル(HSS) | 1 | 1,800円 | 1,800円 |
| EA824-9A | 9.0x124mm ストレートシャンクドリル(HSS) | 1 | 1,960円 | 1,960円 |

| | | | | |
|-------------|------------------------------|---|--------|--------|
| EA824-10A | 10.0x130mm ストレートシャンクドリル(HSS) | 1 | 2,530円 | 2,530円 |
| EA824-10.5A | 10.5x137mm ストレートシャンクドリル(HSS) | 1 | 2,940円 | 2,940円 |
| EA824-11A | 11.0x140mm ストレートシャンクドリル(HSS) | 1 | 3,180円 | 3,180円 |
| EA824-12A | 12.0x149mm ストレートシャンクドリル(HSS) | 1 | 3,780円 | 3,780円 |
| EA824-13A | 13.0x152mm ストレートシャンクドリル(HSS) | 1 | 4,360円 | 4,360円 |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.