

2.5x 61mm ストレートドリル(真円・高耐久/HSS)のバリエーション



EA品番	商品名	入数	販売価格 (税抜)	カタログ価格 (税抜)
EA824BM-2.5	2.5x 61mm ストレートドリル(真円・高耐久/HSS)	1	560円	560円
EA824BM-3	3.0x 71mm ストレートドリル(真円・高耐久/HSS)	1	520円	520円
EA824BM-3.2	3.2x 71mm ストレートドリル(真円・高耐久/HSS)	1	635円	635円
EA824BM-3.3	3.3x 73mm ストレートドリル(真円・高耐久/HSS)	1	635円	635円
EA824BM-3.4	3.4x 73mm ストレートドリル(真円・高耐久/HSS)	1	665円	665円
EA824BM-3.5	3.5x 73mm ストレートドリル(真円・高耐久/HSS)	1	635円	635円
EA824BM-4	4.0x 83mm ストレートドリル(真円・高耐久/HSS)	1	695円	695円
EA824BM-4.2	4.2x 83mm ストレートドリル(真円・高耐久/HSS)	1	820円	820円
EA824BM-4.5	4.5x 86mm ストレートドリル(真円・高耐久/HSS)	1	820円	820円
EA824BM-5	5.0x 92mm ストレートドリル(真円・高耐久/HSS)	1	925円	925円
EA824BM-5.5	5.5x 95mm ストレートドリル(真円・高耐久/HSS)	1	1,090円	1,090円
EA824BM-6	6.0x102mm ストレートドリル(真円・高耐久/HSS)	1	1,240円	1,240円
EA824BM-6.5	6.5x105mm ストレートドリル(真円・高耐久/HSS)	1	1,400円	1,400円
EA824BM-7	7.0x105mm ストレートドリル(真円・高耐久/HSS)	1	1,570円	1,570円
EA824BM-7.5	7.5x111mm ストレートドリル(真円・高耐久/HSS)	1	1,800円	1,800円
EA824BM-8	8.0x114mm ストレートドリル(真円・高耐久/HSS)	1	1,930円	1,930円
EA824BM-8.5	8.5x121mm ストレートドリル(真円・高耐久/HSS)	1	2,240円	2,240円
EA824BM-9	9.0x124mm ストレートドリル(真円・高耐久/HSS)	1	2,430円	2,430円
EA824BM-9.5	9.5x127mm ストレートドリル(真円・高耐久/HSS)	1	2,830円	2,830円
EA824BM-10	10.0x130mm ストレートドリル(真円・高耐久/HSS)	1	3,070円	3,070円
EA824BM-10.5	10.5x137mm ストレートドリル(真円・高耐久/HSS)	1	3,520円	3,520円
EA824BM-11	11.0x140mm ストレートドリル(真円・高耐久/HSS)	1	3,790円	3,790円

EA824BM-12	12.0x149mm ストレートドリル(真円・高耐久/HSS)	1	4,610円	4,610円
EA824BM-13	13.0x152mm ストレートドリル(真円・高耐久/HSS)	1	5,280円	5,280円

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.