

11.20x142mm ストレートドリル(HSS/5本)のバリエーション



EA品番	商品名	入数	販売価格 (税抜)	カタログ価格 (税抜)
EA824FJ-11.2	11.20x142mm ストレートドリル(HSS/5本)	5	2,360円	2,360円
EA824FJ-11.3	11.30x142mm ストレートドリル(HSS/5本)	5	2,360円	2,360円
EA824FJ-11.4	11.40x142mm ストレートドリル(HSS/5本)	5	2,360円	2,360円
EA824FJ-11.5	11.50x142mm ストレートドリル(HSS/5本)	5	2,360円	2,360円
EA824FJ-11.6	11.60x151mm ストレートドリル(HSS/5本)	5	2,610円	2,610円
EA824FJ-11.7	11.70x151mm ストレートドリル(HSS/5本)	5	2,610円	2,610円
EA824FJ-11.8	11.80x151mm ストレートドリル(HSS/5本)	5	2,610円	2,610円
EA824FJ-11.9	11.90x151mm ストレートドリル(HSS/5本)	5	2,610円	2,610円
EA824FJ-12.0	12.00x151mm ストレートドリル(HSS/5本)	5	2,490円	2,490円
EA824FJ-12.1	12.10x151mm ストレートドリル(HSS/5本)	5	2,890円	2,890円
EA824FJ-12.2	12.20x151mm ストレートドリル(HSS/5本)	5	2,890円	2,890円
EA824FJ-12.3	12.30x151mm ストレートドリル(HSS/5本)	5	2,890円	2,890円
EA824FJ-12.4	12.40x151mm ストレートドリル(HSS/5本)	5	2,890円	2,890円
EA824FJ-12.5	12.50x151mm ストレートドリル(HSS/5本)	5	2,790円	2,790円
EA824FJ-12.6	12.60x151mm ストレートドリル(HSS/5本)	5	2,960円	2,960円
EA824FJ-12.7	12.70x151mm ストレートドリル(HSS/5本)	5	2,960円	2,960円
EA824FJ-12.8	12.80x151mm ストレートドリル(HSS/5本)	5	2,960円	2,960円
EA824FJ-12.9	12.90x151mm ストレートドリル(HSS/5本)	5	2,960円	2,960円
EA824FJ-13.0	13.00x151mm ストレートドリル(HSS/5本)	5	2,790円	2,790円
EA824FJ-13.5	13.50x160mm ストレートドリル(HSS/5本)	5	3,400円	3,400円
EA824FJ-14.0	14.00x160mm ストレートドリル(HSS/5本)	5	3,700円	3,700円
EA824FJ-14.5	14.50x169mm ストレートドリル(HSS/5本)	5	4,110円	4,110円

EA824FJ-15.0	15.00x169mm ストレートドリル(HSS/5本)	5	4,480円	4,480円
EA824FJ-15.5	15.50x178mm ストレートドリル(HSS/5本)	5	5,010円	5,010円
EA824FJ-16.0	16.00x178mm ストレートドリル(HSS/5本)	5	5,310円	5,310円
EA824FJ-16.5	16.50x184mm ストレートドリル(HSS)	1	1,250円	1,250円
EA824FJ-17.0	17.00x184mm ストレートドリル(HSS)	1	1,350円	1,350円
EA824FJ-17.5	17.50x191mm ストレートドリル(HSS)	1	1,400円	1,400円
EA824FJ-18.0	18.00x191mm ストレートドリル(HSS)	1	1,680円	1,680円
EA824FJ-18.5	18.50x198mm ストレートドリル(HSS)	1	1,730円	1,730円
EA824FJ-19.0	19.00x198mm ストレートドリル(HSS)	1	1,860円	1,860円
EA824FJ-19.5	19.50x205mm ストレートドリル(HSS)	1	2,020円	2,020円
EA824FJ-20.0	20.00x205mm ストレートドリル(HSS)	1	2,060円	2,060円

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.