

0.5x 22mm ストレートシャンクト® リル(TiN coat HSS)のバリエーション



EA品番	商品名	入数	販売価格 (税抜)	カタログ価格 (税抜)
EA824NJ-0.5	0.5x 22mm ストレートシャンクト® リル(TiN coat HSS)	1	1,050円	1,050円
EA824NJ-0.6	0.6x 24mm ストレートシャンクト® リル(TiN coat HSS)	1	955円	955円
EA824NJ-0.7	0.7x 28mm ストレートシャンクト® リル(TiN coat HSS)	1	980円	980円
EA824NJ-0.8	0.8x 30mm ストレートシャンクト® リル(TiN coat HSS)	1	930円	930円
EA824NJ-0.9	0.9x 32mm ストレートシャンクト® リル(TiN coat HSS)	1	890円	890円
EA824NJ-1.0	1.0x 34mm ストレートシャンクト® リル(TiN coat HSS)	1	890円	890円
EA824NJ-1.1	1.1x 36mm ストレートシャンクト® リル(TiN coat HSS)	1	840円	840円
EA824NJ-1.2	1.2x 38mm ストレートシャンクト® リル(TiN coat HSS)	1	805円	805円
EA824NJ-1.3	1.3x 38mm ストレートシャンクト® リル(TiN coat HSS)	1	840円	840円
EA824NJ-1.4	1.4x 40mm ストレートシャンクト® リル(TiN coat HSS)	1	840円	840円
EA824NJ-1.5	1.5x 40mm ストレートシャンクト® リル(TiN coat HSS)	1	840円	840円
EA824NJ-1.6	1.6x 43mm ストレートシャンクト® リル(TiN coat HSS)	1	640円	640円
EA824NJ-1.7	1.7x 43mm ストレートシャンクト® リル(TiN coat HSS)	1	700円	700円
EA824NJ-1.9	1.9x 46mm ストレートシャンクト® リル(TiN coat HSS)	1	580円	580円
EA824NJ-2.0	2.0x 49mm ストレートシャンクト® リル(TiN coat HSS)	1	640円	640円
EA824NJ-2.1	2.1x 49mm ストレートシャンクト® リル(TiN coat HSS)	1	920円	920円
EA824NJ-2.2	2.2x 53mm ストレートシャンクト® リル(TiN coat HSS)	1	920円	920円
EA824NJ-2.3	2.3x 53mm ストレートシャンクト® リル(TiN coat HSS)	1	840円	840円
EA824NJ-2.4	2.4x 57mm ストレートシャンクト® リル(TiN coat HSS)	1	920円	920円
EA824NJ-2.5	2.5x 57mm ストレートシャンクト® リル(TiN coat HSS)	1	840円	840円
EA824NJ-2.6	2.6x 57mm ストレートシャンクト® リル(TiN coat HSS)	1	840円	840円
EA824NJ-2.7	2.7x 61mm ストレートシャンクト® リル(TiN coat HSS)	1	840円	840円

EA824NJ-2.8	2.8x 61mm ストレートシャンクト®リル(TiN coat HSS)	1	880円	880円
EA824NJ-2.9	2.9x 61mm ストレートシャンクト®リル(TiN coat HSS)	1	840円	840円
EA824NJ-3.0	3.0x 61mm ストレートシャンクト®リル(TiN coat HSS)	1	840円	840円
EA824NJ-3.1	3.1x 65mm ストレートシャンクト®リル(TiN coat HSS)	1	1,000円	1,000円
EA824NJ-3.2	3.2x 65mm ストレートシャンクト®リル(TiN coat HSS)	1	1,000円	1,000円
EA824NJ-3.3	3.3x 65mm ストレートシャンクト®リル(TiN coat HSS)	1	1,000円	1,000円
EA824NJ-3.4	3.4x 70mm ストレートシャンクト®リル(TiN coat HSS)	1	1,000円	1,000円
EA824NJ-3.5	3.5x 70mm ストレートシャンクト®リル(TiN coat HSS)	1	1,000円	1,000円
EA824NJ-3.6	3.6x 70mm ストレートシャンクト®リル(TiN coat HSS)	1	1,100円	1,100円
EA824NJ-3.7	3.7x 70mm ストレートシャンクト®リル(TiN coat HSS)	1	1,100円	1,100円
EA824NJ-3.8	3.8x 75mm ストレートシャンクト®リル(TiN coat HSS)	1	1,100円	1,100円
EA824NJ-3.9	3.9x 75mm ストレートシャンクト®リル(TiN coat HSS)	1	1,100円	1,100円
EA824NJ-4.0	4.0x 75mm ストレートシャンクト®リル(TiN coat HSS)	1	1,100円	1,100円
EA824NJ-4.1	4.1x 75mm ストレートシャンクト®リル(TiN coat HSS)	1	1,230円	1,230円
EA824NJ-4.2	4.2x 75mm ストレートシャンクト®リル(TiN coat HSS)	1	1,230円	1,230円
EA824NJ-4.3	4.3x 80mm ストレートシャンクト®リル(TiN coat HSS)	1	1,230円	1,230円
EA824NJ-4.4	4.4x 80mm ストレートシャンクト®リル(TiN coat HSS)	1	1,230円	1,230円
EA824NJ-4.5	4.5x 80mm ストレートシャンクト®リル(TiN coat HSS)	1	1,230円	1,230円
EA824NJ-4.6	4.6x 80mm ストレートシャンクト®リル(TiN coat HSS)	1	1,250円	1,250円
EA824NJ-4.8	4.8x 86mm ストレートシャンクト®リル(TiN coat HSS)	1	1,410円	1,410円
EA824NJ-4.9	4.9x 86mm ストレートシャンクト®リル(TiN coat HSS)	1	1,410円	1,410円
EA824NJ-5.0	5.0x 86mm ストレートシャンクト®リル(TiN coat HSS)	1	1,410円	1,410円
EA824NJ-5.1	5.1x 86mm ストレートシャンクト®リル(TiN coat HSS)	1	1,820円	1,820円
EA824NJ-5.2	5.2x 86mm ストレートシャンクト®リル(TiN coat HSS)	1	1,820円	1,820円
EA824NJ-5.3	5.3x 86mm ストレートシャンクト®リル(TiN coat HSS)	1	1,820円	1,820円
EA824NJ-5.4	5.4x 93mm ストレートシャンクト®リル(TiN coat HSS)	1	1,820円	1,820円
EA824NJ-5.5	5.5x 93mm ストレートシャンクト®リル(TiN coat HSS)	1	1,820円	1,820円
EA824NJ-5.6	5.6x 93mm ストレートシャンクト®リル(TiN coat HSS)	1	1,830円	1,830円
EA824NJ-5.7	5.7x 93mm ストレートシャンクト®リル(TiN coat HSS)	1	1,830円	1,830円
EA824NJ-5.8	5.8x 93mm ストレートシャンクト®リル(TiN coat HSS)	1	1,830円	1,830円
EA824NJ-5.9	5.9x 93mm ストレートシャンクト®リル(TiN coat HSS)	1	1,830円	1,830円
EA824NJ-6.0	6.0x 93mm ストレートシャンクト®リル(TiN coat HSS)	1	1,830円	1,830円
EA824NJ-6.1	6.1x101mm ストレートシャンクト®リル(TiN coat HSS)	1	2,190円	2,190円

EA824NJ-6.2	6.2x101mm ストレートシャンクドリル(TiN coat HSS)	1	2,190円	2,190円
EA824NJ-6.4	6.4x101mm ストレートシャンクドリル(TiN coat HSS)	1	2,190円	2,190円
EA824NJ-6.5	6.5x101mm ストレートシャンクドリル(TiN coat HSS)	1	2,190円	2,190円
EA824NJ-6.6	6.6x101mm ストレートシャンクドリル(TiN coat HSS)	1	2,590円	2,590円
EA824NJ-6.7	6.7x101mm ストレートシャンクドリル(TiN coat HSS)	1	2,590円	2,590円
EA824NJ-6.8	6.8x109mm ストレートシャンクドリル(TiN coat HSS)	1	2,590円	2,590円
EA824NJ-6.9	6.9x109mm ストレートシャンクドリル(TiN coat HSS)	1	2,590円	2,590円
EA824NJ-7.0	7.0x109mm ストレートシャンクドリル(TiN coat HSS)	1	2,590円	2,590円
EA824NJ-7.1	7.1x109mm ストレートシャンクドリル(TiN coat HSS)	1	2,660円	2,660円
EA824NJ-7.2	7.2x109mm ストレートシャンクドリル(TiN coat HSS)	1	2,660円	2,660円
EA824NJ-7.5	7.5x109mm ストレートシャンクドリル(TiN coat HSS)	1	2,660円	2,660円
EA824NJ-7.8	7.8x117mm ストレートシャンクドリル(TiN coat HSS)	1	3,190円	3,190円
EA824NJ-8.0	8.0x117mm ストレートシャンクドリル(TiN coat HSS)	1	3,190円	3,190円
EA824NJ-8.1	8.1x117mm ストレートシャンクドリル(TiN coat HSS)	1	3,380円	3,380円
EA824NJ-8.2	8.2x117mm ストレートシャンクドリル(TiN coat HSS)	1	3,380円	3,380円
EA824NJ-8.3	8.3x117mm ストレートシャンクドリル(TiN coat HSS)	1	3,380円	3,380円
EA824NJ-8.5	8.5x117mm ストレートシャンクドリル(TiN coat HSS)	1	3,380円	3,380円
EA824NJ-8.6	8.6x125mm ストレートシャンクドリル(TiN coat HSS)	1	3,650円	3,650円
EA824NJ-8.7	8.7x125mm ストレートシャンクドリル(TiN coat HSS)	1	3,650円	3,650円
EA824NJ-8.8	8.8x125mm ストレートシャンクドリル(TiN coat HSS)	1	3,650円	3,650円
EA824NJ-9.0	9.0x125mm ストレートシャンクドリル(TiN coat HSS)	1	3,650円	3,650円
EA824NJ-9.1	9.1x125mm ストレートシャンクドリル(TiN coat HSS)	1	3,900円	3,900円
EA824NJ-9.2	9.2x125mm ストレートシャンクドリル(TiN coat HSS)	1	3,900円	3,900円
EA824NJ-9.5	9.5x125mm ストレートシャンクドリル(TiN coat HSS)	1	3,900円	3,900円
EA824NJ-9.6	9.6x133mm ストレートシャンクドリル(TiN coat HSS)	1	4,110円	4,110円
EA824NJ-10.0	10.0x133mm ストレートシャンクドリル(TiN coat HSS)	1	4,110円	4,110円
EA824NJ-10.2	10.2x133mm ストレートシャンクドリル(TiN coat HSS)	1	4,730円	4,730円
EA824NJ-10.3	10.3x133mm ストレートシャンクドリル(TiN coat HSS)	1	4,730円	4,730円
EA824NJ-10.5	10.5x133mm ストレートシャンクドリル(TiN coat HSS)	1	4,730円	4,730円
EA824NJ-10.8	10.8x142mm ストレートシャンクドリル(TiN coat HSS)	1	5,460円	5,460円
EA824NJ-10.9	10.9x142mm ストレートシャンクドリル(TiN coat HSS)	1	5,460円	5,460円
EA824NJ-11.0	11.0x142mm ストレートシャンクドリル(TiN coat HSS)	1	4,980円	4,980円
EA824NJ-11.5	11.5x142mm ストレートシャンクドリル(TiN coat HSS)	1	5,600円	5,600円

EA824NJ-12.0	12.0x151mm ストレートシャンクドリル(TiN coat HSS)	1	6,070円	6,070円
EA824NJ-12.5	12.5x151mm ストレートシャンクドリル(TiN coat HSS)	1	7,860円	7,860円
EA824NJ-13.0	13.0x151mm ストレートシャンクドリル(TiN coat HSS)	1	8,350円	8,350円

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.