

M 3 スプリングワッシャー(ステンレス製/237枚)のバリエーション



| EA品番 | 商品名 | 入数 | 販売価格 (税抜) | カタログ価格 (税抜) |
|-------------|-----------------------------|-----|--------------|----------------|
| EA949LY-303 | M 3 スプリングワッシャー(ステンレス製/237枚) | 237 | 260円 | 260円 |
| EA949LY-304 | M 4 スプリングワッシャー(ステンレス製/138枚) | 138 | 260円 | 260円 |
| EA949LY-305 | M 5 スプリングワッシャー(ステンレス製/81枚) | 81 | 260円 | 260円 |
| EA949LY-306 | M 6 スプリングワッシャー(ステンレス製/47枚) | 47 | 260円 | 260円 |
| EA949LY-308 | M 8 スプリングワッシャー(ステンレス製/25枚) | 25 | 260円 | 260円 |
| EA949LY-310 | M10 スプリングワッシャー(ステンレス製/15枚) | 15 | 260円 | 260円 |
| EA949LY-312 | M12 スプリングワッシャー(ステンレス製/9枚) | 9 | 260円 | 260円 |
| EA949LY-314 | M14 スプリングワッシャー(ステンレス製/2枚) | 2 | 205円 | 205円 |
| EA949LY-316 | M16 スプリングワッシャー(ステンレス製/2枚) | 2 | 205円 | 205円 |
| EA949LY-318 | M18 スプリングワッシャー(ステンレス製/2枚) | 2 | 320円 | 320円 |
| EA949LY-320 | M20 スプリングワッシャー(ステンレス製/2枚) | 2 | 410円 | 410円 |
| EA949LY-322 | M22 スプリングワッシャー(ステンレス製/2枚) | 2 | 455円 | 455円 |
| EA949LY-324 | M24 スプリングワッシャー(ステンレス製/2枚) | 2 | 590円 | 590円 |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co., Ltd.