

| EA品番        | 商品名                                  | 入数 | 販売価格<br>(税抜) | カタログ価格<br>(税抜) |
|-------------|--------------------------------------|----|--------------|----------------|
| EA949VF-10M | M10-1.0x15mm リコイルインサートネジ(極細目/10コ)    | 10 | 1,180円       | 1,180円         |
| EA949VF-10S | M10-1.0x10mm リコイルインサートネジ(極細目/10コ)    | 10 | 1,000円       | 1,000円         |
| EA949VF-12L | M12-1.25x24mm リコイルインサートネジ(極細目/10コ)   | 10 | 2,360円       | 2,360円         |
| EA949VF-12M | M12-1.25x18mm リコイルインサートネジ(極細目/10コ)   | 10 | 1,810円       | 1,810円         |
| EA949VF-12S | M12-1.25x12mm リコイルインサートネジ(極細目/10コ)   | 10 | 1,270円       | 1,270円         |
| EA949VF-14M | M14-1.25x 21mm リコイルインサートネジ(極細目/5個)   | 5  | 1,540円       | 1,540円         |
| EA949VF-18M | M18- 1.5x 27mm リコイルインサートネシ* (極細目/5個) | 5  | 2,720円       | 2,720円         |
| EA949VF-20M | M20- 1.5x 30mm リコイルインサートネジ(極細目/5個)   | 5  | 2,810円       | 2,810円         |

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.